

Fitxa bàsica de diagnòstic de l'accessibilitat

Informació general

Nombre de l'establiment: _____
Tipus d'establiment: _____
Carrer: _____ Núm: _____
Codi Postal: _____ Telèfon: _____
Correu electrònic: _____
Web: _____
Persona de contacte: _____
Altres dades: _____

Diagnòstic de l'Accessibilitat

Entrada

- Accés**
- Sense desnivells
 - Amb desnivells
 - Amb rampa (pendent: _____ cm)
 - Amb ascensor
 - Amb plataforma elevadora
 - Desnivell < 2 cm
 - Núm. graons (altura: _____ cm)

- Tipus de porta**
- Abatible al interior
 - Abatible al exterior
 - Giratòria
 - Corredissa
 - Automàtica
 - Manual
 - Espai maniobra sense obstacles (diàmetre: _____ cm)

Ample lliure de porta _____ (cm)

- Obstacles de la porta
- Sense obstacles
 - Amb obstacles
 - Porta de vidre sense senyalització visual
 - Porta difícil d'obrir
 - Pom o tirador difícil d'utilitzar

Circulació interior

Ample lliure de pas _____ (cm)

- Circulació amb la cadira de rodes
- Total
 - Parcial

Ascensor (si hi ha)

- Dimensions cabina de l'ascensor
- Accessible (> 100 x 125 cm)
 - Accessible (100 x 125 cm)
 - No accessible (< 100 x 125 cm)

- Adaptacions de l'ascensor
- Senyals sonores
 - Senyals visuals
 - Botons amb braille
 - Botons amb alt relleu
 - Testimoni lluminós d'emergència
 - Portes amb sensor de presència
 - Cabina amb vidre
 - Cabina amb bucle d'inducció magnètica

- Rètols de senyalització**
- No hi ha
 - Textos de color contrastat
 - Pictogrames homologats
 - Amb braille
 - Amb alt relleu

Circulació interior

Ample lliure de pas _____ (cm)

- Circulació amb la cadira de rodes**
- Total
 - Parcial

Ascensor (si hi ha)

- Dimensions cabina de l'ascensor**
- Accessible (> 100 x 125 cm)
 - Accessible (100 x 125 cm)
 - No accessible (< 100 x 125 cm)

- Adaptacions de l'ascensor**
- Senyals sonores
 - Senyals visuals
 - Botons amb braille
 - Botons amb alt relleu
 - Testimoni lluminós d'emergència
 - Portes amb sensor de presència
 - Cabina amb vidre
 - Cabina amb bucle d'inducció magnètica

- Rètols de senyalització**
- No hi ha
 - Textos de color contrastat
 - Pictogrames homologats

Amb braille

Amb alt relleu

Entorn exterior

Voreres amb gual rebaixat

estretes (<120 cm) paviment

estàndard (> 120 cm)

paviment homogeni

Nom de l'establiment fàcil d'identificar

difícil d'identificar

Plaza d'aparcament en el pàrquing de l'establiment

reservat per a PMR

al carrer

reservat per a PMR (distància: _____ mts)

Comentaris

1. Cambra higiènica accessible

- Paviment: El paviment és no lliscant, segons les condicions de llenegada de sòls del CTE
- Porta: La fulla té amplada mínima 0,80 m i pas lliure 0,75 m, obertura cap a l'exterior o corredissa.
- Manetes de les portes accionades mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
- Distàncies: Espai lliure de gir mínim de Ø 1,50 m lliure d'obstacles a una alçada de 0 a 0,70 m respecte terra.
- Espais d'apropament lateral al vàter, dutxa o bidet i frontal al rentamansés de 0,80 m com a mínim.
- Alçades vàter i bidet La alçada està compresa entre 0,45 i 0,50 metres
- Barres: Una barra de suport a cada banda (2 barres) per a transferència lateral al vàter.
- Longitud mínima de 0,70 m de llargada, a una alçada d'entre 0,70 i 0,75 m.
- La barra situada al costat d'apropament és batent.
- El sistema de fixació és adequat per suportar 150 kg en el punt més desfavorable.
- Rentamans: Sense pedestal i les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
- Miralls: Tenen col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 del terra.
- Senyalització: Indicadors de serveis d'homes o dones que permetin la lectura en sistema Braille amb alt contrast de color i situat a una altura entre 1,50 i 1,70 m.
- Telèfon: Telèfon o timbre, situat dintre de la zona dels 0,80 m de l'espai d'apropament al vàter.
- Col·locat a una altura de 0,90 m
- Comandament Els elements de comandament han d'estar entre 0,70 m i 1,20 m d'alçada
- Aparells L'element més alt manipulable d'aparells ha d'estar situat a una alçada màxima de 1,20 m

Banyeres i dutxes (si hi ha) La vora superior de la banyera està situada a una alçada de 0,45 metres i al llarg d'aquesta es fixa una barra de suport a 0,70 metres d'alçada

Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca

Les aixetes de les banyeres es col·loquen al centre i no als extrems. No poden estar al mateix pla que el seient.

L'espai d'utilització té dimensions mínimes de 0,85 m d'amplada i 1,20 de fondària.

Base enrasada de la dutxa amb el paviment no lliscant i seient de 0,50 x 0,50 m.

Sortidors tipus telèfon.